

**Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix®, BK7710, Oznaka tip W29: 34-110****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216950 34-110
GTIN	2050002046740
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

**Tehnični opis**

Oznaka	34-110
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 06T304
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	BK7710
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al umetna masa	primerno	350 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	200 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno	150 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		