

**Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix®, BK8425, Oznaka tip W29: 10-010****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 216850 10-010 |
| GTIN                  | 2050002046689 |
| Razred artikla        | 24T           |

**Opis****Primerno za:**

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

**Tehnični opis**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Oznaka                            | 10-010                                 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice     | WOEX 030204                            |
| Radij rezila                      | 0,4 mm                                 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3                                      |
| Zvrst                             | BK8425                                 |
| Rezalni material                  | HM                                     |
| Vrsta izdelka                     | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

**Uporabniški podatki**

|  | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|--|------------|----------------|------------|
|--|------------|----------------|------------|

|                              |                  |           |   |
|------------------------------|------------------|-----------|---|
| Jeklo < 500 N/mm             | pogojno primerno | 200 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm             | pogojno primerno | 200 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm             | pogojno primerno | 200 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno         | 140 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm            | primerno         | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno         | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | primerno         | 30 m/min  | S |
| mokro maks.                  | primerno         |           |   |
| suho                         | pogojno primerno |           |   |