

**Kotni rezkar 90° MFWN, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 200/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225615 200/12
GTIN	4960664647729
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost. Brez notranjega hlajenja.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700 (T15; 4,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WNMU 0806..
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
Ø rezila $D_c$	200 mm
Število rezil Z	12

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje
	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229700
-----------------	--------