

**Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix®, BK7710, Oznaka tip W29: 42-110****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216950 42-110
GTIN	2050002046757
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

Tehnični opis

Oznaka	42-110
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 080404
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	BK7710
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al umetna masa	primerno	350 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	200 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno	150 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		