



Kotni rezkar 90° MFWN, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 50/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	8 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WNMU 0806..
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
Ø rezila D_c	50 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700 (T15; 4,2 Nm)
Število rezil Z	3
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje

Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229700
-----------------	--------