

**Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix®, BK8425, Oznaka tip W29: 42-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216850 42-010
GTIN	2050001102607
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

**Tehnični opis**

Oznaka	42-010
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 080404
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	BK8425
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	30 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		