

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7520, Tip: ST900

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Dvostranske obračalne ploščice z 2×8 rezil.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks}}$.

Tehnični opis

Tip	ST900
Podajanje f_z na zob	0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	16
ISO-oznaka obračalne ploščice	ONMU 05T6 ANER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	3 mm

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		