

**Garant****Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 160/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213890 160/7
GTIN	4045197666574
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

45° rezkalne glave za plano rezkanje z neenakomerno delitvijo za miren tek. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi specialne podložne ploščice iz karbidne trdine. Za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami.

**Tehnični opis**

Vijak za podložno ploščico	219861 (TX8)
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	178 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	160 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1203..
Vijak za obračalno ploščico	219862 (25IP; 6 Nm)
Podložna ploščica	219860
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	40 mm

Število rezil Z	7
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219862
Podložna ploščica iz karbidne trdine	219860
Vpenjalni vijak	219861