

Garant**SECN 1203 AFSN, HB7735, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213950 ST1400
GTIN	4045197319418
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,19 mm
Tip	ST1400
Debelina ploščice E	3,18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SECN 1203 AFSN
Zvrst	HB7735
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	290 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	230 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	105 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	105 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		