

**Garant**
**Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 48mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217180 48
GTIN	4045197281319
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**
**Z enim rezilom (z = 1).**
**Napotek:**

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Ø grezenja D	48 mm
Izvedba držala	Whistle Notch
L <sub>3</sub>	135 mm
Število rezil Z	1
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	163 mm
L <sub>2</sub>	143 mm
Mera za programiranje e	8,05 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø držala D <sub>s</sub> h6	32 mm
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	33 mm
Ø zveze D <sub>1</sub>	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260150

z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L	223 mm
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vpenjalni vijak	219844