

Garant**Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 24mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217180 24
GTIN	4045197196927
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:**Z enim rezilom (z = 1).****Napotek:**

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø grezenja D	24 mm
Mera za programiranje e	4,8 mm
L ₃	50 mm
L ₂	57 mm
Vijak za obračalno ploščico	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Izvedba držala	Whistle Notch
Minimalni Ø d _{min}	15 mm
Ø zveze D ₁	25 mm
Število rezil Z	1
Prevesna dolžina L ₁	72 mm
Ø držala D _s h6	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260142

z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L	122 mm
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vpenjalni vijak Tip 1	219795 1
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP