

**Garant****Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 33mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217180 33
GTIN	4045197196958
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:****Z enim rezilom (z = 1).****Napotek:**

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Mera za programiranje e	6,65 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	102 mm
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	21 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø zveze D <sub>1</sub>	25 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	82 mm
Izvedba držala	Whistle Notch
Ø grezenja D	33 mm
L <sub>3</sub>	75 mm
Število rezil Z	1
primerna obračalna rezalna ploščica	260150

z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L	152 mm
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

## Pribor

Vpenjalni vijak	219844
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0