

**Garant****Rezkar za plano rezkanje 45°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 16/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214395 16/2
GTIN	4045197221605
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitve za mehko rezanje in in manjšo porabo moči.

**Prednosti:****Največja produktivnost zaradi:**

- Visoke rezalne hitrosti.
- Najvišja podajanja.
- Kratek čas obdelave.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,5** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	16 mm
maksimalni zunanji Ø $D_{maks}$	24,2 mm
Prevesna dolžina $L_1$	40 mm
Ø držala $D_s$ h6	20 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	90 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 0903
Število rezil Z	2

Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	2,12 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	46 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	13,5 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot $\kappa$	45 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219809
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,5 Nm	211750 1,5