

Garant**SEHT 1204 AFTN, CU7725, Tip: ST500**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,19 mm
Tip	ST500
Debelina ploščice E	4,76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEHT 1204 AFTN
Zvrst	CU7725
Rezalni material	Cermet
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	450 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	350 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	300 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	190 m/min	M
suho	primerno		