

Garant**Rezkar za plano rezkanje 45°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214395 25/4
GTIN	4045197221643
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči.

Prednosti:**Največja produktivnost zaradi:**

- Visoke rezalne hitrosti.
- Najvišja podajanja.
- Kratek čas obdelave.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,5** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø držala D _s h6	25 mm
Prevesna dolžina L ₁	44 mm
Ø rezila D _c	25 mm
maksimalni zunanji Ø D _{maks}	33,2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 0903
Celotna dolžina L _{celotna}	100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Število rezil Z	4

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Kot rampe α_{\max}	1,27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	22,5 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	45 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Cirkularno rezkanje da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,5 Nm	211750 1,5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219809
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP