


Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 28/3Lmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227300 28/3L
GTIN	
Razred artikla	250

Opis
Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø rezila D_c	28 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	120 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
Prevesna dolžina L_1	29 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za α_{maks}	21 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	54 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	50 mm
Kot rampe α_{maks}	0,55 stopinj
Ø D_3	22 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------