



## Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 30/4Lmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227300 30/4L
GTIN	4960664396122
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

### Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	30 mm
Prevesna dolžina $L_1$	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	130 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	23 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	54 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,5 stopinj
Ø $D_3$	24 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo

Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------