



## Odvijač vijakov Z ozkimi žlebovi, Tip: 8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082860 8
GTIN	4012929450800
Razred artikla	04D

### Opis

#### Izvedba:

Iz žilavega kromvanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijajo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

#### Uporaba:

Za odvijanje odlomljenih vijakov z desnim navojem (najprej je treba vijak prevrtati s svedrom glede na  $\emptyset$  v tabeli, odvijanje v levo smer).

#### Primerno za:

Jeklo.

#### Napotek:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.

### Tehnični opis

Za vijake/čepe	M33 – M45
Za cevne nastavke	3/4 col
Osnovna izvrtina $\emptyset$	20 mm
Tip	8
Primerne za	Jeklo
Vrsta izdelka	Odvijači vijakov