

**Kotni rezkar 90° MEC11T, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227315 25/3
GTIN	4960664672929
Razred artikla	250

**Opis****Opis:**

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

**Tehnični opis**

Vpenjalni navoj M	M12
Ø rezila $D_c$	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	35 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	10 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	44 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,64 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	18 mm
Ø $D_3$	19 mm
Izvedba držala	z navojem

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------