

**Kotni rezkar 90° MEC11T, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Razred artikla	250

Opis**Opis:**

Rezarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vpenjalni navoj M	M16
Ø rezila D_c	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	58 mm
Kot rampe α_{maks}	0,46 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	25 mm
Ø D_3	26 mm

Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------