


Kotni rezkar 90° MEC11T, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Razred artikla	250

Opis
Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Ø rezila D_c	25 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	88 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø držala D_s h6	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Prevesna dolžina L_1	32 mm
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za α_{maks}	18 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	44 mm
Kot rampe α_{maks}	0,64 stopinj
Ø D_3	19 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------