

**Kotni rezkar 90° MEC11T, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 125/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Razred artikla	250

Opis**Opis:**

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Ø rezila D_c	125 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Število rezil Z	11
Kot rampe α_{maks}	0,1 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	118 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	244 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------