



Kotni rezkar 90° MEC11T, z navojem, Ø D/število rezil Z: 16/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vpenjalni navoj M	M8
Celotna dolžina L_{celotna}	25 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Ø rezila D_c	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Število rezil Z	2
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	26 mm
Kot rampe α_{maks}	1,27 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	9 mm
Ø D_3	10 mm

Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------