


Kotni rezkar 90° MEC11T, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 18/2Lmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Razred artikla	250

Opis
Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	23 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Ø rezila D_c	18 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	68 mm
Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{ maks}}$	11 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{ maks}}$	34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{ min}}$	30 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{ maks}}$	1,04 stopinj
Ø D_3	12 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------