


**Kotni rezkar 90° MECH11, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227453 25/2
GTIN	4960664526314
Razred artikla	250

**Opis**
**Izvedba:**

Obračalne rezkalne ploščice z zarezi za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine  $a_e$  pri enaki globini rezanja  $a_p$ . Možnost višje produktivnosti tudi na manj zmogljivih strojih.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	46 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T308
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Ø rezila $D_c$	25 mm
efektivno število rezil $Z_{ef}$	2
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	BDMT 11T308
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	37 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	104 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	8
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak

229708