

Garant**Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni Ø D/previsna dolžina L1: 36/65mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218050 36/65 |
| GTIN | 4045197447197 |
| Razred artikla | 21R |

Opis**Izvedba:****HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.****Uporaba:**Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.**Napotek:**

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Prevesna dolžina L ₁ | 65 mm |
| Efektivni Ø D | 36 mm |
| Ø držala D _s | 32 mm |
| Velikost ploščice | 41 |
| Vpenjalni vijak | 219928 |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 128 mm |
| Pritrdilni vijak | 219927 |
| Število rezil Z | 4 |
| Število vpenjalnih utorov | 4 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Izvedba držala | Držalo Weldon |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Skoznja izvrtina |
| Smer rezanja | leva in desna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Navojni rezkar |

Pribor

| | |
|-----------------|--------|
| Vpenjalni vijak | 219928 |
| Vpenjalni vijak | 219927 |