


Kotni rezkar 90° MECH11, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 32/4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227453 32/4
GTIN	4960664526338
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine a_e pri enaki globini rezanja a_p . Možnost višje produktivnosti tudi na manj zmogljivih strojih.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	117 mm
Prevesna dolžina L_1	55 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T308
primerna obračalna rezalna ploščica	BDMT 11T308
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	46 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	4
Število rezalnih obračalnih ploščic	20
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------