

Garant**Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni Ø D/previsna dolžina L1: 30/55mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218050 30/55
GTIN	4045197412539
Razred artikla	21R

Opis**Izvedba:****HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.****Uporaba:**Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.**Napotek:**

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

Tehnični opis

Pritrdilni vijak	219926
Efektivni Ø D	30 mm
Ø držala D _s	25 mm
Prevesna dolžina L ₁	55 mm
Velikost ploščice	25
Celotna dolžina L _{celotna}	115 mm
Število rezil Z	5
Število vpenjalnih utorov	5
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219926
-----------------	--------