

Garant
VHM krogelni rezkar, Diamant, Ø e8 DC: 1,5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	209785 1,5
GTIN	4045197476098
Razred artikla	11Y

Opis
Izvedba:

S **kristalno diamantno prevleko sp³** najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo **kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita**. Konični prehod z **1°30' (kot α)**.

Toleranca: kontura radija = **±0,01 mm**.

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c: 1,8 mm

Prevesna dolžina L₁ vklj. s sprostitvijo: 3 mm

Ø sprostitve D₁: 1,45 mm

Celotna dolžina L: 75 mm

Ø držala D_s: 3 mm

Tehnični opis

Ø sprostitve D ₁	1,45 mm
Ø rezila D _c	1,5 mm
Ø D ₂	2,7 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	3 mm
L ₂	27 mm
Podajanje f _z za kopirno rezkanje v grafit	0,007 mm
Število zob Z	2
Ø držala D _s	3 mm

Celotna dolžina L	75 mm
Dolžina rezil L _c	1,8 mm
Kot spirale	30 stopinj
Radij R	0,75 mm
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar