

Garant

Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni \varnothing D/previsna dolžina L₁: 13,6/26mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218050 13,6/26
GTIN	4045197447142
Razred artikla	21R

Opis

Izvedba:

HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.

Uporaba:

Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.

Napotek:

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

Tehnični opis

Pritrdilni vijak	219926
Velikost ploščice	24
\varnothing držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	82 mm
Prevesna dolžina L ₁	26 mm
Efektivni \varnothing D	13,6 mm
Število rezil Z	1
Število vpenjalnih utorov	1
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219926
-----------------	--------