

**Garant****VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B1 radialno desno, kratko,  
Premer držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319006 40
GTIN	4067263201786
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
h <sub>1</sub>	25 mm
Ø držala d <sub>1</sub>	40 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>2</sub>	44 mm

$l_1$	22 mm
$h_5$	34,5 mm
$b_1$	85 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij