

**Držalo za orodje, oblika C3 aksialno, desno, Premer držala d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319127 20
GTIN	4067263237464
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Za plano zarezovanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

$l_1$	55 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
Širina držala $b_3$	13 mm
$h_5$	25 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20

Ø držala $d_1$	20 mm
$b_2$	27 mm
$h_2$	22 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij