

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C2 aksialno, levo, Premer držala d1: 25mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319116 25
GTIN	4067263237990
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT Eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco – s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830–273891 in GARANT Eco – z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Širina držala b ₃	19 mm
h ₅	25 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 25
b ₂	33 mm

Ø držala d_1	25 mm
b_1	58 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_6	30 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij