

Garant

VHM krogelni rezkar, Diamant, Ø e8 DC: 4 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	209785 4
GTIN	4045197476128
Razred artikla	11Y

Opis

Izvedba:

S **kristalno diamantno prevleko sp³** najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo **kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita**. Konični prehod z **1°30' (kot α)**.

Toleranca: kontura radija = **±0,01 mm**.

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c: 5 mm

Prevesna dolžina L₁ vklj. s sprostitvijo: 16 mm

Ø sprostitve D₁: 3,8 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Ø držala D_s: 6 mm

Tehnični opis

Podajanje f _z za kopirno rezkanje v grafit	0,025 mm
Število zob Z	2
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	16 mm
Ø rezila D _c	4 mm
Ø sprostitve D ₁	3,8 mm
L ₂	40 mm
Ø D ₂	5,1 mm
Ø držala D _s	6 mm

Celotna dolžina L	80 mm
Dolžina rezil L _c	5 mm
Kot spirale	30 stopinj
Radij R	2 mm
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------