

HOLEX**Garderobna omara s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949613 2
GTIN	4067263642640
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Garderobna omara s predalom širine 300 mm s fiksno privarjeno policco za klobuke. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavljji. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete.

S podnožjem.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Koncept prezračevanja: dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

Napotek:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Število palic za oblačila	1
Širina	600 mm
Globina	500 mm
uporabna globina na prekat	477 mm
Poševen strop	ne
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Standard	DIN 4547
uporabna višina na predelek za oblačila	1420 mm
uporabna širina na prekat	240 mm
Širina police	298 mm
Izvedba podstavka	Podstavek
Višina	1950 mm
za obežanko s Ø loka do	6 mm
Prezračevalne reže na vratih	da
Število nepremičnih polic	1
Ploščica z imenom	ne
Število prekatov	2
Možnost posebnega lakiranja	ne
Globina police	477 mm
uporabna višina na zgornji predelek	328 mm
Masa	38 kg
za obežanko	da
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

