

HOLEX**Garderobna omara z nogami iz umetne mase in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949615 4
GTIN	4067263642725
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Garderobna omara s predelkom širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavli. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete.

Z nogami iz umetne mase.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Koncept prezračevanja: dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

Napotek:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

za obešanko s Ø loka do	6 mm
Globina	500 mm
za obešanko	da
Višina	1950 mm
uporabna višina na zgornji predelek	328 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1420 mm
Globina police	477 mm
Prezračevalne reže na vratih	da
uporabna globina na prekat	477 mm
Število prekatov	4
Število palic za oblačila	1
Masa	68 kg
Možnost posebnega lakiranja	ne
Širina	1200 mm
Standard	DIN 4547
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
uporabna širina na prekat	240 mm
Širina police	298 mm
Število nepremičnih polic	1
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Izvedba podstavka	Jeklene noge
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare