

**HOLEX****Garderobna omara s poševnim stropom, noge iz umetne mase in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949633 2
GTIN	4067263642824
Razred artikla	92S

**Opis****Izvedba:**

Garderobna omara s poševnim stropom, ki preprečuje, da bi predmeti obležali. Predelek širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavli. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete.

Z nogami iz umetne mase.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

**Napotek:**

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina zadaj	2180 mm
--------------	---------

Število nepremičnih polic	1
za obežanko	da
Poševen strop	da
Število palic za oblačila	1
Širina	600 mm
za obežanko s Ø loka do	6 mm
Število prekatov	2
Širina police	298 mm
Višina spredaj	1950 mm
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
uporabna širina na prekat	240 mm
Globina	500 mm
Masa	42 kg
uporabna globina na prekat	477 mm
Globina police	477 mm
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom	328 mm
Izvedba podstavka	Jeklene noge
Možnost posebnega lakiranja	ne
Prezračevalne reže na vratih	da
Standard	DIN 4547
uporabna višina na predelek za oblačila	1420 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare