



## Kabelski boben z jeklenim jedrom33N



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081106 33N
GTIN	4007123682850
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

Kabelski boben ustreza zahtevam DGUV I 203#006 (prej BGI 608).

Robusten kabelski boben z jeklenim ohišjem bobna, spredaj in zadaj zaščiten.

#### Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

### Tehnični opis

Diagnostični sistem na voljo	da
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Material kabla	Neopren
Število letav z vtičnicami	4
Dolžina kabla	33 m
Material ohišja	Jeklo

Razred kabla	H07RN-F
Napajanje	Omrežno napajanje
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Struktura kabla	3G1,5
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16A) W
Vrsta izdelka	Kabelski boben