

**BDMT 170408 ER-JS, PR1535, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227561 INOX
GTIN	4960664685837
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Za natančne kote 90° izberite $a_p = 9$ mm.

Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	0,09 – 0,13 mm
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408 ER-JS
Zvrst	PR1535
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		