

HOLEX**Garderobna omara, za ločevanje črna/bela, z nogami iz umetne mase in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949724 4
GTIN	4067263828754
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Garderobna omara s posebej širokim, deljenim predelkom, za ločevanje črna/bela. Vmesna stena predelka je namenjena za higiensko ločevanje med cestnimi in delovnimi oblačili. Dvoje krilnih vrat z zapiranjem na sredini, zaklepanje s ključavnico s centralnim zaklepanjem. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete. S fiksno privarjeno polico za pokrivala. Letev za obešanje oblačil s 3 drsnimi kavli.

Z nogami iz umetne mase.

Z varnostnim vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

Napotek:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

uporabna višina na predelek za oblačila	1420 mm
uporabna višina na zgornji predelek	328 mm
Globina police	477 mm
Širina police	298 mm
Višina	1950 mm
Masa	68 kg
Širina	1200 mm
Globina	500 mm
uporabna globina na prekat	477 mm
uporabna širina na prekat	2 × 240 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare