



Cevne klešče Joker 6004, samonastavljivo, VDE izolirano, Tip: L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813750 L
GTIN	4013288221773
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

- **Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.**
- **Nova brezstopenjska samonastavitev s preprosto namestitvijo na 6-kotne vijake in maticе.**
- **Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.**
- **Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.**
- **Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.**

Individualno testirano orodje v skladu z **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Varnost poveča protizdrsna zaščita na sprednjem koncu ročaja. Dodatna zaščita z drsno funkcijo za brezkontaktno in varno odpiranje neizoliranih čeljusti.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Vpenjalne letve	5/8–3/4 col
celotna dolžina	226 mm
Območje vpenjanja	16 - 19 mm
Oznaka proizvajalca	6004 Joker L
Material	krommolibdenovo jeklo
Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Klešče ključ

