

KERN**Precizna tehtnica, tip 572, maksimalno območje tehtanja: 12100g**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479521 12100
GTIN	4045761356900
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- **Robustno kovinsko ohišje.**
- **Preprosto, samoumevno upravljanje.**
- **Preklop med omrežnim in akumulatorskim napajanjem.**
- **Enote za tehtanje (npr. masa vijaka) so prosto programirljive.**
- **Program za nastavev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavev, po ponudbi).**
- **Štetje kosov: izbirno referenčno štetje 1, 5, 10, 20 kosov. Preklop prikaza s kosa na maso.**
- **Recept: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepta (skupaj neto).**
- **KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih adapterjev za vmesnike KUP, na primer RS-232 ali USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.**

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz, delovnim zaščitnim pokrovom.

Dodatni pribor:

Zunanja akumulatorska baterija, podatkovni kabel, tiskalnik, adapter za vmesnike, kot je RS-232, USB na zahtevo.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,05 g
Dimenzije tehtalne plošče	160×200 mm
Sposobnost reproduciranja	0,05 g
maksimalno območje tehtanja	0 - 12100 g
Minimalna kosovna masa	0,5 g
Globina	310 mm
Čas iznihanja	3 s
Neto masa	2,7 kg
Širina	180 mm
Linearnost	±0,15 g
Oznaka proizvajalca	572
Napajanje	Omrežno napajanje
Napajanje	Omrežno napajanje
Višina	85 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Precizne tehtnice