

**KERN****Precizna tehtnica, tip 572, maksimalno območje tehtanja: 24100g**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479521 24100
GTIN	4045761356931
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

- **Robustno kovinsko ohišje.**
- **Preprosto, samoumevno upravljanje.**
- **Preklop med omrežnim in akumulatorskim napajanjem.**
- **Enote za tehtanje (npr. masa vijaka) so prosto programirljive.**
- **Program za nastavev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavev, po ponudbi).**
- **Štetje kosov: izbirno referenčno štetje 1, 5, 10, 20 kosov. Preklop prikaza s kosa na maso.**
- **Recept: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepta (skupaj neto).**
- **KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih adapterjev za vmesnike KUP, na primer RS-232 ali USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.**

### Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz, delovnim zaščitnim pokrovom.

### Dodatni pribor:

Zunanja akumulatorska baterija, podatkovni kabel, tiskalnik, adapter za vmesnike, kot je RS-232, USB na zahtevo.

## Tehnični opis

Globina	310 mm
Minimalna kosovna masa	1 g
Linearnost	±0,3 g
Neto masa	2,7 kg
Širina	180 mm
maksimalno območje tehtanja	0 - 24100 g
Višina	85 mm
Odčitavanje	0,1 g
Napajanje	Omrežno napajanje
Napajanje	Omrežno napajanje
Dimenzije tehtalne plošče	160×200 mm
Čas iznihanja	3 s
Oznaka proizvajalca	572
Sposobnost reproduciranja	0,1 g
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Precizne tehtnice