



Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 12 mm, Vpenjalni premer D1: 4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302145 4
GTIN	4060576155272
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Reducirna puša **Schunk** GZB-S.

Z zarezami za hladilni kanal.

Uporaba:

- **Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.**
- **Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.**
- **Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.**
- **Natančnost krožnega teka $\pm 5 \mu\text{m}$ (natančnost sistema pri $3 \times D$).**
- **Natančnost krožnega teka $\pm 2 \mu\text{m}$ (za reducirno pušo).**
- **Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.**

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s \varnothing vpenjanja 20 mm.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	52,5 mm
$\varnothing D$	12 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	4 mm
Značilnost blagovnega imena	$\varnothing 12 \text{ mm}$
Natančnost krožnega teka sistema	5 μm

Vrsta izdelka

Reducirna puša