

**Prerezan reducirni nastavek zatesnjen, Ø 12 mm, Vpenjalni premer D1: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302147 5
GTIN	4060576159928
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:****Zatesnjeno (gumijasti čepi).****Uporaba:**

- Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Velik vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka $\pm 5 \mu\text{m}$ (natančnost sistema pri $3 \times D$).
- Natančnost krožnega teka $\pm 2 \mu\text{m}$ (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistilnik art. 343720.

Tehnični opis

Zunanji Ø	12 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 12 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 μm
Vrsta izdelka	Reducirna puša

