



## Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 32 mm, Vpenjalni premer D1: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302177 16
GTIN	4060576155043
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

Z zarezami za hladilni kanal.

#### Uporaba:

- Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka  $\pm 5 \mu\text{m}$  (natančnost sistema pri  $3 \times D$ ).
- Natančnost krožnega teka  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

#### Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s Ø vpenjanja 32 mm.

### Tehnični opis

Ø D	32 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Celotna dolžina L	62,5 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 32 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 $\mu\text{m}$

Vrsta izdelka

Reducirna puša