



## Čeljustno natično orodje, Zev ključa: 10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657323 10
GTIN	4580135821733
Razred artikla	66F

### Opis

#### Podatki:

#### Legenda za risbo in formulo:

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

#### Primerno za:

Momentni ključ z dvosmerno ragljo: Št. 657320 vel. 2 in 5

### Tehnični opis

Širina b	20 mm
Medosna razdalja S	25 mm
Zev ključa	10 mm
Višina h	4,5 mm

Natično držalo	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Natični viličasti ključ