



Čeljustno natično orodje, Zev ključa: 6mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657323 6 |
| GTIN | 4580135821696 |
| Razred artikla | 66F |

Opis

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Momentni ključ z dvosmerno ragljo: Št. 657320 vel. 2 in 5

Tehnični opis

| | |
|--------------------|--------|
| Višina h | 3 mm |
| Medosna razdalja S | 25 mm |
| Zev ključa | 6 mm |
| Natično držalo | Ø 6 mm |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Širina b | 15 mm |
| Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |