

Garant GRIDLINE

**Podnožje, za velikost ploščice dolžina × širina: 1200X800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431010 1200X800
GTIN	4067263211860
Razred artikla	41C

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnavajo z vijaki za nastavljanje višine.

**Podnožje**, profilno jeklo, barva RAL 7035 svetlo siva. Odlagalna polica iz križno lepljenega bambusa.

**Napotek:**

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.

**Tehnični opis**

Višina spodnje omare	710 mm
Globina spodnje omare	650 mm
Širina spodnje omare	906 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	1000 kg
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev	770 mm
Izravnavna višine	25 mm
Vrsta izdelka	Podnožje

