



Premi brusilniki Akumulator, Tip: 71230461



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077259 71230461
GTIN	4014586897158
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Prašno odporen in zmogljiv akumulatorski premi brusilnik.**
- **EC-motor brez ščetk, brez vzdrževanja, z inovativnimi hladilnimi rebri za optimalno odvajanje toplote vklj. s temperaturnim nadzorom.**
- **Izredno primerno za vse vrste uporabe. Optimalno število vrtljajev, prilagojeno na številna brusna sredstva in materiale z brezstopensko, elektronsko izbiro vrtljajev.**

Kompaktno s kratkim vratom vretena.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno stročnico premera 6 mm, po 1 viličastim ključem ZK 13 IN ZK 17, transportnim kovčkom. **Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

Napotek:

Premi brusilniki so primerni za uporabo rezkalnih čepov do \varnothing 12 mm.

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073856–073858 oz. osnovne garniture pod št. 073863–073867.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni \varnothing vpenjalne stročnice	8 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Masa	1,4 kg
Elektronska izbira vrtljajev	da
Območje števila vrtljajev	9000 - 28000 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	0
Oznaka proizvajalca	AGSZ 18-280 BL AS
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Premi brusilniki